



### QS-PRÜFSCHNITT OHNE NACHBEARBEITUNG

Auch filigrane Bauteile wie diese Metallbalgkupplung lassen sich mit den MUTRONIC -Labortrennsägen der DIADISC-Serie derart vorbereiten, dass unmittelbar im Anschluss die Qualitätsprüfung erfolgen kann.

Verbundwerkstoffe wie Alu/Stahl, Metall/Kunststoff oder Metall/Keramik etc. lassen sich ebenso präzise trennen. Dafür sind spezielle Diamanttrennscheiben in unterschiedlichen Breiten und Beschichtungen verfügbar. Der Schnitt erfolgt wahlweise trocken oder mit Flüssigkeitskühlung. Späne und Stäube werden abgesaugt.

Vorschubeinrichtungen und Klemmelemente ermöglichen eine sichere Auflage der Werkstoffe am Sägetisch.

**MUTRONIC** sucht im werkseigenen Labor nach geeigneten Trennscheiben für Problemmaterialien, welche mit lagermässig lieferbaren Sägeblättern nicht bearbeitet werden können. Dieser Service ist kostenlos.

MUTRONIC GmbH & Co.KG  
Sankt Urban Straße 20  
87669 RIEDEN  
Telefon: 0049/8362-930 900  
e-mail: [info@mutronic.de](mailto:info@mutronic.de)

Telefax: 0049/8362-930 90-49  
Internet: [www.mutronic.de](http://www.mutronic.de)